



LÁTEX PARA INTERIORES Antimicrobiano

PLAVICON ANTIMICROBIANO

Código de Producto - ref. Ficha de Datos de Seguridad (FDS)

0142

Descripción	Látex acrílico en dispersión acuosa Antimicrobiano / Antibacterial, de terminación mate.
Características	Pintura base acuosa de muy bajo VOC elaborada con dispersiones acrílicas y aditivada con nanopartículas de iones de plata, formulada para brindar una óptima protección evitando la proliferación de los microbios y gérmenes que pudieran depositarse sobre la pintura aplicada por mucho tiempo, cumpliendo los estándares internacionales fijados por la norma japonesa JIS Z 2801; su actividad Biocida fue testeada en el INTI. Excelente lavabilidad y poder antibacterial, antihongo y antimoho. No deja olor.
Usos	Se aplica en interiores sobre superficies como mampostería, revoque, yeso, ladrillos y fibrocemento entre otros. Apto para instalaciones de tipo sanitario, alimentario, etc. donde las medidas de higiene sean importantes para la salud humana. Ideal para proteger dormitorios, cocinas, paredes de hospitales, hoteles etc. No aplicar el producto sobre cerámicas o superficies esmaltadas.
Rendimiento	12 a 14 m ² por litro y por mano, dependiendo de la superficie y sistema de uso.
Color preparado	Blanco. Entonado con Entonadores Universales hasta 30 cm ³ /Litro.
Secado	Al tacto 2 hs, entre manos de 4 a 6 hs, secado final a las 24 hs.
Limpieza	Mientras el producto está fresco las herramientas se limpian con agua y jabón.
Presentación	4, 10 y 20 litros.
Preparación de la superficie	La superficie debe estar firme, seca y limpia, libre de hongos, polvillo, óxidos, grasitud, alcalinidades o partes flojas. Superficies con presencia de hongos o manchas, lavar con lavandina diluida, enjuagar; dejar secar bien y aplicar Plavicon Fijador según sus instrucciones. Superficies nuevas o de absorción desapareja, fijar con Plavicon Fijador al Agua. Sobre acabados de yeso aplicar previamente Plavicon Fijador al Aguarrás según instrucciones. Superficies cementicias, verificar el completo curado de la superficie antes de aplicar. Superficies a repintar; eliminar con espátula o cepillo las partes flojas previo a la aplicación de fijador. Completar y emparejar irregularidades con Plavicon Enduido Plástico, lijar, desempolvolar y volver a fijar con Plavicon Fijador al Agua o al Aguarrás según necesidad. En superficies antiguas o de difícil adherencia aplicar Plavicon Fijador al Aguarrás según instrucciones de uso (evitar que la aplicación quede con brillo).
Aplicación y dilución	Mezclar hasta conformar un producto homogéneo. Plavicon Antimicrobiano se aplica con pincel de buena calidad, rodillo (preferentemente de pelo mediano, y peinar con uno de pelo corto si es necesario) o soplete. En 2 o 3 manos pudiendose diluir la primer mano con hasta 5% de agua y aplicando puras las manos siguientes. Recuerde que el rodillo/pincel debe estar seco y limpio, evitando que contenga polvillo.
Almacenaje	Dependiendo de las condiciones de almacenamiento, se recomienda utilizar el producto dentro de los 18 meses de ingresado al depósito. El producto debe mantenerse sin abrir, en un lugar seco, fresco y bien ventilado, lejos del calor y la luz solar directa. Temperatura recomendada para almacenaje de 3 °C a 32 °C.

Toda la información, datos y recomendaciones en esta hoja técnica son aplicables al material anteriormente descrito y no en combinación(es) con otro(s) materiales, salvo que se indique.
Esta información está basada en nuestra experiencia, investigación, información y datos de otras fuentes, que estimamos fidedignas, confiables y exactas.
Prepan SA se reserva el derecho de incluir modificaciones.

Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 comprende : Diseño y desarrollo, fabricación, comercialización y atención al cliente de Impermeabilizantes, Pinturas, esmaltes y selladores para hogar y obra en Base Acuosa y Solvente.

Propiedades Físicas (Valores aproximados)

Densidad:	1.28 ± 0.03 g/cm ³
Viscosidad:	90 ± 3 uk a 25°C
pH:	8,5 / 9
Sólidos:	50,4 ± 1.0 %

Producto no inflamable.

Temperatura durante el ensayo: 25°C y 60 % de HRA

Precauciones de Seguridad

Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
Evitar contacto prolongado con ojos, mucosas y piel.
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y el secado.
Utilizar elementos de seguridad (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

Primeros Auxilios (en contacto con)

Piel: lavar con abundante agua y jabón.
Ojos: lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
Inhalación prolongada: ventilar
Ingestión: No inducir al vómito y efectuar consulta médica.

Teléfonos útiles

Centro Nacional de Intoxicaciones
Hospital Posadas
0-800-333-0160/(011) 4658-7777
Hospital de Niños Dr: Ricardo Gutierrez
(011) 4962-6666/2247/3762

Prepan SA

Acassuso 1842 (B1636ESH) Olivos - Argentina
Tel: (+54).11.4711.4000 - 0810.77.PLAVICON
E-mail: info@plavicon.com
Internet: www.plavicon.com